


品番：EA140BC-8

品名：Rc 1" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,050円(税抜) / 9,955円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 9,050円(税抜) / 9,955円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/28 11:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1039ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |          |           |        |
|---|----------|-----------|--------|
| 型   | 中圧型      | 材質        | 真鍮     |
| 取付ねじ                                      | Rc(PT)1" | 常用圧力      | 2.9MPa |
| 最高圧力                                      | 4.5MPa   | ゴム材質      | ニトリルゴム |
| 使用範囲温度                                    | -20~80℃  | 最大締付けトルク値 | 700    |
| オーリング(NBR)                                |          |           |        |
| バルブレス構造                                   |          |           |        |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません             |          |           |        |
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適                       |          |           |        |
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 |          |           |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.