

品番 : EA140BE-3

品名 : Rc 3/8" 雌ねじカップリング(中圧用/ステンス)



販売価格	4,180円(税抜) / 4,598円(税込)		
カタログ価格	4,180円(税抜) / 4,598円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



仕様

型	中圧型	材質	SUS304
取付ねじ	Rc(PT)3/8"	常用圧力	7.4MPa
最大圧力	7.4MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用範囲温度	-20~80℃	トルク値	220
オーリング(NBR)			
バルブレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.