

品番 : EA140DC-213

品名 : Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)



販売価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/14 01:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DC-213
品名	Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
仕様	ニトリルゴム, 1.0MPa, 36.5mm, 片路開閉型
材質	真鍮
使用温度範囲	-20℃~+80℃
ねじサイズ	Rc(PT)3/8"
適用流体	空気・水
重量	44g

仕様

型	20型	材質	真鍮
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃~+80℃
使用圧力	1.0MPa	ねじサイズ	Rc(PT)3/8"
全長	36.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	44g

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.