

品番 : EA140DG-114

品名 : 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



仕様

型	20型	材質	ステンレス
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.47MPa	タケノコ径	15mm
全長	77.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	113g

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.