

品番 : EA140DG-213

品名 : 11.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/07/06 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DG-213
品名	11.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮)
仕様	ニトリルゴム, 1.0MPa, 72.5mm, 片路開閉型
材質	真鍮
使用温度範囲	-20℃~+80℃
タケノコ径	11mm
適用流体	空気・水
重量	107g

仕様

型	20型	材質	真鍮
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃~+80℃
使用圧力	1.0MPa	タケノコ径	11mm
全長	72.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	107g

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.