

品番 : EA140DJ-112

品名 : Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/27 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



仕様

型	20型	材質	ステンレス
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.47MPa	ねじサイズ	Rc(PT)1/4"
適用流体	空気・水	バルブ構造	片路開閉型
重量	96g		

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.