

品番：EA140DJ-113

品名：Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)



販売価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/27 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DJ-113
品名	Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)
仕様	型: 20型, 材質: ステンレス, シール材質: ニトリルゴム, 使用圧力: 1.47MPa, 適用流体: 空気・水
価格	販売価格: 4,450円(税抜) / 4,895円(税込)
在庫	最新在庫: 3
ページ	1036ページ

仕様

型	20型	材質	ステンレス
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.47MPa	ねじサイズ	Rc (PT) 3/8"
適用流体	空気・水	バルブ構造	98g
流体はソケット側からプラグ側に流します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.