

品番 : EA140DJ-114

品名 : Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,270円(税抜) / 5,797円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,270円(税抜) / 5,797円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/27 17:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1036ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|------------|
| 型 | 20型 | 材質 | ステンレス |
| シール材質 | ニトリルゴム | 使用温度範囲 | -20℃～+80℃ |
| 使用圧力 | 1.47MPa | ねじサイズ | Rc(PT)1/2" |
| 適用流体 | 空気・水 | バルブ構造 | 片路開閉型 |
| 重量 | 123g | | |

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.