

品番：EA140DJ-212

品名：Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)



販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DJ-212
品名	Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)
材質	真鍮
使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃～+80℃
ねじサイズ	Rc(PT)1/4"
全長	49.5mm
重量	104g
バルブ構造	片路開閉型

仕様

型	20型	材質	真鍮
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.0MPa	ねじサイズ	Rc(PT)1/4"
全長	49.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	104g
流体はソケット側からプラグ側に流します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.