

品番 : EA140DJ-213

品名 : Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/03/26 08:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1036ページ                      |      |   |



|        |  |
|--------|--|
| 品番     | EA140DJ-213                            |
| 品名     | Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮)                |
| 仕様     | 20型, 真鍮, ニトリルゴム, 1.0MPa, 50.5mm, 片路開閉型 |
| 重量     | 106g                                   |
| 適用流体   | 空気・水                                   |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃                              |
| ねじサイズ  | Rc(PT)3/8"                             |

#### 仕様

|       |        |        |            |
|-------|--------|--------|------------|
| 型     | 20型    | 材質     | 真鍮         |
| シール材質 | ニトリルゴム | 使用温度範囲 | -20℃~+80℃  |
| 使用圧力  | 1.0MPa | ねじサイズ  | Rc(PT)3/8" |
| 全長    | 50.5mm | 適用流体   | 空気・水       |
| バルブ構造 | 片路開閉型  | 重量     | 106g       |

流体はソケット側からプラグ側に流します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.