

品番：EA140DJ-214

品名：Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/真鍮)



販売価格	2,110円(税抜)／2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜)／2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/26 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DJ-214
品名	Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/真鍮)
材質	真鍮
仕様	20型
全長	54.5mm
重量	133g
使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃～+80℃
ねじサイズ	Rc(PT)1/2"
適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型

仕様

型	20型	材質	真鍮
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.0MPa	ねじサイズ	Rc(PT)1/2"
全長	54.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	133g
流体はソケット側からプラグ側に流します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.