

品番 : EA140GB-4

品名 : G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/07/17 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1078ページ		



#### 仕様

最高使用圧力	3.5MPa	適用流体	エア
ねじサイズ	G1/2"	全長	47mm
六角対辺	24mm	外径	27mm
ねじ深さ	12mm	使用温度範囲	-20℃~100℃
エア流量	1375L/min	重量	90g
材質	本体:真鍮 スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ) オーリング:NBR	適合カプラ	20型(国内メーカー)
ワンプッシュ型			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.