

品番：EA140GC-10

品名：10mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/06 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1037ページ		



仕様

適用流体	空気	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-20℃~100℃	エアー流量	1375L/min
全長	59.5mm	タケノコ径	11.5mm
ステム長さ	24mm	外径	27mm
重量	75g	材質	本体:真鍮 スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ) オーリング:NBR
適合カプラ	20型(国内メーカー)		
ワンプッシュ型			
シングルシャットオフバルブ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.