


品番 : EA140GE-2

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(スチール製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 425円(税抜) / 468円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 425円(税抜) / 468円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/09 16:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1037ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |              |        |             |
|---------|--------------|--------|-------------|
| 適用流体    | 空気           | 最高使用圧力 | 3.5MPa      |
| 使用温度範囲  | -20℃~100℃    | エアー流量  | 1375L/min   |
| ねじサイズ   | G1/4"        | 六角対辺   | 17mm        |
| 全長      | 34mm         | ねじ深さ   | 10.5mm      |
| プラグ長さ   | 20.2mm       | 重量     | 25g         |
| 材質      | 焼入鋼(ニッケルメッキ) | 適合カプラ  | 20型(国内メーカー) |
| バルブレス構造 |              |        |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.