


品番：EA140GF-10

品名：10mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 330円(税抜)／ 363円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 330円(税抜)／363円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2025/05/14 01:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1078ページ                       |      |   |



仕様

|         |              |        |             |
|---------|--------------|--------|-------------|
| 最高使用圧力  | 3.5MPa       | 適用流体   | エアー         |
| 全長      | 48mm         | タケノコ径  | 11.3mm      |
| ステム長さ   | 25mm         | 外径     | 16mm        |
| プラグ長さ   | 20.2mm       | 使用温度範囲 | -20℃～100℃   |
| エアー流量   | 1375L/min    | 重量     | 24g         |
| 材質      | 焼入鋼(ニッケルメッキ) | 適合カプラ  | 20型(国内メーカー) |
| バルブレス構造 |              |        |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.