


品番：EA140GF-8

品名：8mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 330円(税抜)／ 363円(税込)           |      |   |  |
| カタログ価格  | 330円(税抜)／363円(税込)            |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 22:28現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1078ページ                      |      |   |  |



仕様

|         |             |        |              |
|---------|-------------|--------|--------------|
| 適用流体    | 空気          | 最高使用圧力 | 3.5MPa       |
| 使用温度範囲  | −20℃～100℃   | エア－流量  | 1375L/min    |
| 適合ホース内径 | 8mm         | 全長     | 48mm         |
| タケノコ径   | 9.5mm       | ステム長さ  | 25mm         |
| プラグ長さ   | 20.2mm      | プラグ内径  | 16mm         |
| 重量      | 21g         | 材質     | 焼入鋼(ニッケルメッキ) |
| 適合カプラ   | 20型(国内メーカー) |        |              |
| バルブレス構造 |             |        |              |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA140DA-12 |
|  | コメント | 変更点:最大使用圧力 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.