品番: EA140GH-1

品名:R1/4"・6.5x10mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)



| 販売価格       | 1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)              |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 1,880円(税抜)/2,068円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>7</b> (2025/11/21 00:54現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1075ページ                             |      |   |  |  |





## 仕様

| 適用流体    | 圧縮空気     | 最高使用圧力  | 1.5MPa               |
|---------|----------|---------|----------------------|
| 使用温度範囲  | −40℃~85℃ | ねじサイズ   | R1/4"                |
| 適合ホース内径 | 6.5mm    | 適合ホース外径 | 10mm                 |
| 重量      | 64g      | 材質      | 本体:真鍮<br>スプリング:ポリアミド |

ウレタンホース用

Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式

クイックカップリング仕様

ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き

ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.