

品番：EA140GH-11

品名：G1/4"・6.5x10mm雌ねじ付ホース継手(7°ロテクター付)



販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/05/17 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1089ページ		



スイベル金具付

#### 仕様

ねじサイズ	G(PF)1/4"	適合ホース内径	6.5mm
適合ホース外径	10mm	材質	本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
最高使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )	使用温度範囲	-40℃~85℃
重量	約70g		

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。

スイベル金具付

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.