

品番：EA140GH-14

品名：G3/8"・9x13mm雌ねじ付ホース継手(7°ロテクター付)



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/02/25 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1034ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa
使用温度範囲	-40℃~85℃	ねじサイズ	G3/8"
適合ホース内径	9mm	適合ホース外径	13mm
重量	74g	材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド
ウレタンホース用			
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式			
クイックカップリング仕様			
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.