

品番：EA140GH-5

品名：R1/2"・11x16mm雄ねじ付ホース継手(7°ロクター付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,500円(税抜) / 3,850円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,500円(税抜) / 3,850円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 45 (2026/02/26 03:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1034ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                               |         |         |                                |
|-------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 適用流体                          | 圧縮空気    | 最高使用圧力  | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 使用温度範囲                        | -40~85℃ | ねじサイズ   | R1/2"                          |
| 適合ホース内径                       | 11mm    | 適合ホース外径 | 16mm                           |
| 重量                            | 239g    | 材質      | スチール(ニッケルメッキ)                  |
| ウレタンホース用                      |         |         |                                |
| Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式 |         |         |                                |
| クイックカップリング仕様                  |         |         |                                |
| ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き       |         |         |                                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.