

品番：EA140GJ-101

品名：G 1/8" 雌ねじカップ° リンク° (ステンレス製/ワンプッシュ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,370円(税抜)／ 5,907円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,370円(税抜)／ 5,907円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/25 09:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1040ページ                      |      |   |



仕様

|                                                    |                            |        |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|
| 適用流体                                               | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa   |
| 使用温度範囲                                             | −15℃～200℃                  | 流量     | 510L/min |
| ねじサイズ                                              | G1/8”                      | ねじ深さ   | 9mm      |
| 六角対辺                                               | 14mm                       | 全長     | 38mm     |
| 外径                                                 | 16mm                       | 重量     | 31g      |
| 材質                                                 | 本体:ステンレス<br>オーリング:FKM      |        |          |
| プラグ外径: φ9mm用                                       |                            |        |          |
| シングルシャットオフバルブ                                      |                            |        |          |
| ワンプッシュ式                                            |                            |        |          |
| 高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用      |                            |        |          |
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 |                            |        |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

