

品番 : EA140GJ-112

品名 : M12x1.5 雌ねじカップ°リング (ステンレス製/ワンプッシュ)



販売価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
カタログ価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/25 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1040ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	510L/min
ねじサイズ	M12×1.5	ねじ深さ	9mm
六角対辺	17mm	全長	38mm
外径	16mm	重量	41g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		

プラグ外径: φ9mm用

シングルシャットオフバルブ

ワンプッシュ式

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

