品番: EA140GK-114

品名: M14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	<b>1,310円</b> (税抜)/ 1,441円(税込)				
カタログ価 格	1,310円(税抜)/1,441円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/21 04:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1080ページ				







## 仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬 品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃~200℃	流量	510L/min
ねじサイズ	M14×1.5	全長	27mm
六角対辺	17mm	ねじ深さ	10mm
プラグ径	9mm	プラグ長さ	14mm
重量	19g	材質	ステンレス

シングルシャットオフバルブ

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.