

品番：EA140GK-210

品名：10mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/07/03 05:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1039ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|----------------------------|--------|----------|
| 適用流体 | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 510L/min |
| 全長 | 33mm | タケノコ径 | 10mm |
| ステム長さ | 17mm | プラグ径 | 12mm |
| プラグ長さ | 14mm | 重量 | 12g |
| 材質 | ステンレス | | |
| シングルシャットオフバルブ | | | |
| 高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用 | | | |
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.