品番: EA140GK-505

品名:5mm タケノコ型プラグ(隔壁/ステンレス製)



販売価格	<b>2,130円</b> (税抜)/ 2,343円(税込)					
カタログ価 格	2,130円(税抜)/2,343円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/21 04:21現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1081ページ					







## 仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬 品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃~200℃	流量	510L/min
全長	50mm	タケノコ径	5mm
ステム長さ	17mm	プラグ径	9mm
プラグ長さ	14mm	ねじサイズ	M12×1
重量	28g	材質	ステンレス

シングルシャットオフバルブ

隔壁タイプ

締め付けナット付き

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

## 株式会社エスコ