

品番：EA140GL-210

品名：10mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,940円(税抜) / 8,734円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,940円(税抜) / 8,734円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/26 18:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1040ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                       |        |          |
|--|-----------------------|--------|----------|
| 適用流体   | 圧縮空気、液体               | 最高使用圧力 | 3.5MPa   |
| 使用温度範囲   | -15℃~200℃             | エアー流量  | 330L/min |
| タケノコ径  | 10mm                  | ステム長さ  | 17mm     |
| 六角対辺   | 14mm                  | 全長     | 46.5mm   |
| 外径   | 16mm                  | 重量     | 31g      |
| 材質   | 本体:ステンレス<br>オーリング:FKM |        |          |
| プラグ外径: φ9mm用   |                       |        |          |
| ダブルシャットオフバルブ   |                       |        |          |
| ワンプッシュ式  |                       |        |          |
| 衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)  |                       |        |          |
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 |                       |        |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

