

品番 : EA140GL-3

品名 : G 3/8" 雄ねじカップ° リング° (ステンレス製/ワンプッシュ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,370円(税抜) / 7,007円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,370円(税抜) / 7,007円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/12 18:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1040ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-----------------------|--------|----------|
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 330L/min |
| ねじサイズ | G3/8" | ねじ長さ | 9mm |
| 六角対辺 | 19mm | 全長 | 38mm |
| 外径 | 16mm | 重量 | 43g |
| 材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM | | |
| プラグ外径: φ9mm用 | | | |
| ダブルシャットオフバルブ | | | |
| ワンプッシュ式 | | | |
| 衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等) | | | |
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

