品番: EA140GL-408

品名:6x8mm チューブ用ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)



販売価格	8,070円(税抜)/8,877円(税込)				
カタログ価格	8,070円(税抜)/8,877円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/21 02:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1081ページ				





## 仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃~200℃	流量	330L/min
適合ホース	6×8mm	全長	54mm
ねじサイズ	M12×1.0	ねじ長さ	18mm
外径	16mm	重量	50g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		

プラグ外径: φ9mm用

隔壁タイプ

ワンプッシュ式

ダブルシャットオフバルブ

衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適

製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が 求められる分野に。 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.