


品番 : EA140GM-101

品名 : G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)



販売価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
カタログ価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1040ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気、液体	使用温度範囲	-15℃~200℃
最高使用圧力	3.5MPa	流量	330L/min
ねじサイズ	G1/8"	全長	42mm
ねじ深さ	9mm	六角対辺	14mm
プラグ径	9mm	プラグ長さ	14mm
重量	22g	材質	ステンレス

ダブルシャットオフバルブ

衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適

製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.