品番: EA140GR-208

品名:8mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)



| 販売価格 | 6,440円 (税抜)/7,084円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 6,440円(税抜)/7,084円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/21 04:20現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1082ページ | | | | |





仕様

| 適用流体 | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬 品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|
| 使用温度範囲 | −15℃~200℃ | 流量 | 1150L/min |
| タケノコ径 | 8mm | ステム長さ | 25mm |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 59.5mm |
| 外径 | 27mm | 重量 | 92g |
| 材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM | | |

プラグ外径: φ12mm用

シングルシャットオフバルブ

ワンプッシュ式

衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.