


品番 : EA140GS-102

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

使用用途	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	1150L/min
ねじサイズ	G1/4"	全長	32mm
ねじ長さ	10mm	六角対辺	17mm
プラグ径	12mm	プラグ長さ	20mm
重量	20g	材質	ステンレス

シングルシャットオフバルブ

衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.