

品番 : EA140GT-103

品名 : G 3/8" 雌ねじカップ°リング (ステンレス製/ワンプッシュ)



販売価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
カタログ価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/05 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	660L/min
ねじサイズ	G3/8"	全長	42mm
ねじ深さ	10.5mm	六角対辺	22mm
外径	27mm	重量	96g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		
プラグ外径: φ12mm用			
ダブルシャットオフバルブ			
ワンプッシュ式			
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

