

品番：EA140GT-210

品名：10mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)



販売価格	7,420円(税抜)／8,162円(税込)			
カタログ価格	7,420円(税抜)／8,162円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/25 10:51現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1041ページ			



仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃～200℃	流量	660L/min
全長	59.5mm	タケノコ径	10mm
ステム長さ	25mm	六角対辺	22mm
外径	27mm	重量	93g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		
ダブルシャットオフバルブ			
ワンプッシュ式			
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.