

品番：EA140H-1

品名：ワンタッチ継手セット



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 01:15現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1026ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	※ESCOオリジナルセット品
ハーフユニオン	<ul style="list-style-type: none">・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(10個入り)・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(10個入り)・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(10個入り)・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(10個入り)	ストレートユニオン	<ul style="list-style-type: none">・チューブ外径:6mm(4個入り)・チューブ外径:8mm(4個入り)
エルボユニオン	<ul style="list-style-type: none">・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(4個入り)・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り)・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り)・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(4個入り)	使用圧力	1.0MPa
使用流体	空気	使用温度範囲	-15~60℃
ケースサイズ	234×168×49(H)mm		

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.