

品番：EA140H-123

品名：12mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)



販売価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/26 04:18現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1026ページ		



品名	規格	単位	在庫数	販売価格
エルボユニオン	12mm x R 3/8"	個	9	1,200円(税抜)

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZL-123
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (エルボユニオン)
チューブ外径	12mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
取付ねじ	R3/8"	推奨締付トルク	22～24N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。			
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。			
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)			
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.