

品番：EA140H-2

品名：ワンタッチ継手セット



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/15 08:57現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1067ページ			



仕様

メーカー	アオイ	型番	※ESCOオリジナルセット品
ハーフユニオン	・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(4個入り) ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(4個入り)	ストレートユニオン	・チューブ外径:6mm(4個入り) ・チューブ外径:8mm(4個入り)
エルボユニオン	・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(4個入り) ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(4個入り)	Y型ユニオン	・1口側:6mm、2口側:4mm(2個入り) ・1口側:6mm、2口側:6mm(2個入り) ・1口側:8mm、2口側:6mm(2個入り) ・1口側:8mm、2口側:8mm(2個入り)
T型ユニオン	・チューブ外径:6mm(4個入り) ・チューブ外径:8mm(4個入り)	使用圧力	1.0MPa
使用流体	空気	使用温度範囲	−15〜60℃
ケースサイズ	300×206×39(H)mm		
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。			

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.