


品番：EA140HA-82

品名：8mmxR 1/4" Y型ユニオン(ねじ付)



販売価格	435円(税抜)／ 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜)／479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



品名	規格	単位	在庫数	販売価格	カタログ価格
ZY-082-N	8mmxR1/4"	個	8	435円(税抜)	479円(税込)

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZY-082-N
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (R付Y型ユニオン)
チューブ外径	8mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
取付ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12～14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。			
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。			
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)			
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.