

品番：EA140HE-2

品名：Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 280円(税抜) / 308円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 280円(税抜) / 308円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/19 15:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1027ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |          |         |                     |
|--------|----------|---------|---------------------|
| メーカー   | アオイ      | 型番      | ZP-042              |
| シリーズ   | Z-JOINT  | 用途      | ワンタッチ継手<br>(メスユニオン) |
| チューブ外径 | 4mm      | 使用流体    | 空気                  |
| 使用圧力   | 0~1.0MPa | 使用温度    | -15~60℃             |
| 取付ねじ   | Rc1/4"   | 推奨締付トルク | 12~14N・m            |
| 材質     | 真鍮       | 入数      | 1個                  |

#### 工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

#### 配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

#### 白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

#### ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.