


品番：EA140HH-124

品名：12mmxR 1/2" ハーフユニオン(2個)



販売価格	825円(税抜)／908円(税込)		
カタログ価格	825円(税抜)／908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/26 21:38現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1027ページ		



品名	規格	材質	寸法	重量	単位
EA140HH-124	12mmxR 1/2"	真鍮	全長: 40.0mm 外径: 12.0mm ねじ径: 1/2"	0.025kg	個

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZH-124
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ハーフユニオン)
チューブ外径	12mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
ねじサイズ	R1/2"	推奨締付トルク	28～30N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.