


品番：EA140HH-83

品名：8mmxR 3/8" ハーフユニオン(2個)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 545円(税抜)／ 600円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 545円(税抜)／600円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 26 (2026/03/26 21:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1027ページ                       |      |   |



| 品名     | 規格         | 材質      | 寸法       | 重量     | 価格       |
|--------|------------|---------|----------|--------|----------|
| HA-083 | 8mmxR 3/8" | 真鍮      | 全長: 40mm | 0.02kg | 545円(税抜) |
| HA-083 | 8mmxR 3/8" | 樹脂(PBT) | 全長: 40mm | 0.02kg | 600円(税込) |

仕様

|        |            |         |                      |
|--------|------------|---------|----------------------|
| メーカー   | アオイ        | 型番      | ZH-083               |
| シリーズ   | Z-JOINT    | 用途      | ワンタッチ継手<br>(ハーフユニオン) |
| チューブ外径 | 8mm        | 使用流体    | 空気                   |
| 使用圧力   | 0～1.0MPa   | 使用温度    | －15～60℃              |
| ねじサイズ  | R3/8"      | 推奨締付トルク | 22～24N・m             |
| 材質     | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数      | 2個                   |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工具不要のワンタッチ継手<br>軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。<br>プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。           |
| 配管スペースを大幅に縮小<br>チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。<br>又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
| 白色難燃性樹脂を採用<br>樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)                                                      |
| ねじ部にテフロン樹脂をコーティング<br>シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、<br>しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。  |
| RoHS対応品                                                                                      |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.