


品番：EA140HJ-254

品名：10x 6mm 異径ストレートユニオン



販売価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/05/12 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZS-1006
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (異径ストレートユニオン)
チューブ外径	10×6mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	空気: -15~60℃ 水: 5~40℃
材質	樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

