

品番：EA140HJ-255

品名：10x 8mm 異径ストレートユニオン



販売価格	450円(税抜)／ 495円(税込)			
カタログ価格	450円(税抜)／495円(税込)			
在庫数	最新在庫: 22 (2026/03/26 04:21現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1027ページ			



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZS-1008
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (異径ストレートユニオン)
チューブ外径	10×8mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0～1MPa	使用温度	空気: -15～60℃ 水: 5～40℃
材質	樹脂(PBT)	入数	1個
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。			
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。			
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

