


品番 : EA140HJ-256

品名 : 12x10mm 異径ストレートユニオン



販売価格	445円(税抜)／490円(税込)		
カタログ価格	445円(税抜)／490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/12/14 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



## 仕様

メーカー	アオイ	型番	ZS-1210
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (異径ストレートユニオン)
チューブ外径	12×10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	空気:-15~60°C 水:5~40°C
材質	樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

