


品番：EA140HK-4

品名：4mm エルボユニオン(2個)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/11 17:01現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1027ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZF-040
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (両口エルボユニオン)
チューブ外径	4mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
材質	樹脂(PBT)、真鍮	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

