

品番：EA140HM-121

品名：12-10mmx2 Y型ユニオン



販売価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/08 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZY-1210
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (Y型ユニオン)
チューブ外径	1口側:12mm 2口側:10mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

