

品番：EA140HP-106

品名：6x 8mm 異径接続プラグ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 140円(税抜) / 154円(税込) | | |
| カタログ価格 | 140円(税抜) / 154円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/02/25 08:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1028ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------|------|-------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ZJ-0608 |
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (異径接続プラグ) |
| 接続継手径 | 6×8mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | 空気: -15~60℃ 水: 5~40℃ |
| 材質 | ポリアミド樹脂 | 重量 | 1g |
| 入数 | 1個 | | |

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.