

品番：EA140HP-510

品名：10mm キャップ



販売価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/03/30 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZCP-10
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (キャップ)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	空気: -15~60℃ 水: 5~40℃
材質	ポリアミド樹脂	重量	7g
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.