


品番：EA140HR-10

品名：10mm エルボユニオン(ステンレス製)



販売価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
カタログ価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/06 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAF-100
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (両口エルボユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手  
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

難燃樹脂を採用  
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

