


品番：EA140HR-10

品名：10mm エルボユニオン(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,780円(税抜) / 4,158円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,780円(税抜) / 4,158円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/25 02:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1028ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------|------|---------------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ZAF-100 |
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ステンレス製ワンタッチジョイント (両口エルボユニオン) |
| チューブ外径 | 10mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT) | 入数 | 1個 |

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

