


品番 : EA140HR-163

品名 : 6mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/25 04:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



## 仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAL-063
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (エルボユニオン)
チューブ外径	6mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1 MPa	使用温度	-15~60°C
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24 N·m
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

難燃樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.